

空調機のフィルター交換 or 追加で、 室内の集じん効率を上げませんか？

室内ユニットのフィルター交換or追加による 集じん効率の改善(てんかせ4方向の場合)

手軽にホコリを取りたい方へ！

標準フィルター※1を

交換

高性能フィルター

A 比色法 **65%**
型式：F-160M-P

工事不要で
カンタン！

標準フィルター※1+
抗菌加工高性能フィルター※2

しっかりホコリを取りたい方へ！

標準フィルター※1に

+ 追加

抗菌加工高性能フィルター※2


B 比色法 **65%** or **C** 比色法 **90%**

型式：[28~71型]F-71M-K2、
[80~160型]F-160M-K2 型式：[28~71型]F-71H-K2、
[80~160型]F-160H-K2

工事が
必要です

※1 標準フィルターとはロングライフ
フィルター(防カビ仕様)のごとです。
※2 「抗菌加工高性能フィルター」を使用
する場合には、別売「フィルター
ボックス」が必要です。

フィルター(オプション)の集じん性能 (フィルター通過後のホコリ(0.5μm)粒子数の比較)



グラフ計測方法 ※3

標準フィルターのフィルター通過後のホコリ(0.5μm)粒子数(1,402,051個/m³)を100とした場合の比率(%)を示し、各種フィルターのフィルター通過後のホコリ粒子数は以下による。
高性能フィルター比色法65%(271,146 個/m³)、抗菌加工高性能フィルター比色法 65% (245,717 個/m³)、抗菌加工高性能フィルター比色法 90% (80,538 個/m³)。

※3 計測環境 日立調べ 部屋寸法4.6m×3.9m×2.6m(一般事務所) 使用室内ユニット[てんかせ4方向] RCI-AP40K3、運転モード：送風、風量：21m³/min、無人、無負荷、測定点：FL+1 m、粒子径(0.5μm) 送風運転15分後を計測(注意) 数値はフィルター通過後の空気とし、室内のじんあい量ではありません。

※4 比色法とはフィルターの捕集効率の性能を測る手法の1つです。なお、本製品の平均捕集効率、耐用時間はJIS比色法(じんあい濃度0.15mg/m³)によります。

※5 オプションのフィルター(ロングライフフィルター除く)使用時は、リモコンによる増速設定が必要です。


※6 「高性能フィルター」「抗菌加工高性能フィルター」は定期的な交換が必要です。

*掲載製品の製造元は日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社です。

抗菌加工高性能フィルター (比色法65% 90%)について

- 病院待合室・一般病室・診療室などの病院内の一般区域、および老人福祉施設などにご使用ください。
- 建築物衛生法にも対応可能ですので、一般事務所・百貨店などにもおすすめします。

SEK認証マーク(赤)



SEKマークとは繊維評価技術協議会の定めた品質と安全基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、①制菌効果 ②効果の耐久性 ③加工の安全性 が約束されます。また、SEK認証マーク(赤)は特定用途向として医療機関やそれに準ずる施設で使用する製品を対象としており、SEKマークの最も厳しいランクです。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

360°/ヒューズ
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

サービス拠点

北海道 050-3142-0627	北日本 (022)225-5972	福島 (0243)24-1327	関東 050-3144-9977
栃木 050-3189-9340	群馬 (027)363-2031	茨城 (029)226-1614	埼玉 (048)652-9767
横浜 050-3189-9239	甲信 (0263)48-6811	中部 (0568)72-0131	北陸 (076)429-6861
関西 050-3174-8977	京都 (075)691-9826	兵庫 (078)686-1140	中四国 (082)283-9374
山口 (0836)84-0964	四国 (087)833-8701	九州 050-3142-0634	

営業拠点

●北日本支社 (022)266-1321	●関東支社 050-3154-3967
北海道営業所 050-3142-0621	
●中部支社 050-3144-9820	●西日本支社 050-3181-8201
北陸支店 (076)429-4051	中四国支店 (082)240-6152
●九州支社 050-3142-0629	四国営業所 (087)833-8701

信用と行きとどいたサービスの当社へ