

△ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

連続調光式

調光範囲: 約35ℓ～100ℓ

【調光特性】

調光度は室温により異なり、ランプの周囲温度が高くなるほど、調光範囲は狭くなります。




使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 専用の制御装置と組合わせてご使用ください。制御装置の信号がない場合は、正常に点灯しない場合があります。
4. 信号線は通信用ケーブル (CPEV等) をご使用ください。
5. 本器具には2台分の信号電流が必要です。制御装置に接続できる台数は、各制御装置の制御可能台数の半分となりますのでご注意ください。


施工時のお願い

取付ボルトで取り付ける場合は出代を15mmとしてください。





連続調光信号
DC12V

電源
AC200V



結線図



200V専用

電源コネクタ付

適合ランプ	42Wコンパクト形蛍光ランプ
-------	----------------

特記事項	先方記号	200	数量	7	上カバー	アクリル	透明グリーン
		電圧 (V)		6	ソケット	PBT樹脂	NZ0511U
形式	HP4302-EX	2.9kg	FHT42W×3	5	チェーン	SWRM	φ3.0ユニクロムメッキ
				4	天井カバー	SPC	t1.0銀色仕上げ
沢田	小松	器具質量	適合ランプ	3	電子安定器		
				2	カバー	SPC	t0.8銀色仕上げ
小松	器具質量	適合ランプ	W・数	1	反射板	ALP	t1.2銀色鏡面仕上げ
					部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT88774 △