




## ご注意

1. コンクリートポール先端より250mmは使用できません。
2. 安定器の長さの異なるものを同時に取付けることはできません。その場合は、別途ご相談下さい。
3. 水銀灯1000W用投光器まで取付可能です。
4. アーム取付金具(MTB-LA19)はφ190～φ235まで、(MTB-LA24)はφ235～φ280まで取付可能です。
5. 取付バンド(MTB-BT308)はφ250まで取付可能です。
6. ステー取付バンド(MTB-BD17)はφ170～φ265まで、(MTB-BD23)はφ230～φ325まで取付可能です。

適合コンクリートポールは適合コンクリートポール一覧表(NT84649)をご参照下さい。

投光器取付架台の取付方法は取扱説明図(NT85339)をご参照下さい。

## 適合投光器

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 200W<br>～400W  | MT401A, MT402A<br>MT403A, MT404A     |
| 700W<br>～1000W | MT1001A, MT1002A<br>MT1003A, MT1004A |

## 溶融亜鉛メッキ仕上

|                                 |                |        |      |       |   |           |      |          |        |
|---------------------------------|----------------|--------|------|-------|---|-----------|------|----------|--------|
| 特記事項                            | 先方記号           | 電圧(V)  | 数    | 量     | 5 | MTB-BT308 |      |          | 1      |
|                                 |                |        |      |       | 4 | MTB-C4    | STKR | 075 X 45 | 1      |
|                                 |                |        |      |       | 3 | MTB-P1    | SS   | t4.5     | 2      |
|                                 |                |        |      |       | 2 | MTB-A2    | STKR | 075 X 45 | 2本組    |
|                                 |                |        |      |       | 1 | MTB-LA19  |      |          | 1      |
| 形式 投光器取付架台<br>2灯用・一般形<br>MTB 20 | 福井<br>百瀬<br>赤澤 | 24.4Kg | 器具重量 | 適合ランプ | W | 数         | 品番   | 部品名      | 材質備考数量 |