



1. コンクリートポール先端より250mmは使用できません。
2. 安定器の長さの異なるものを同時に取付けることはできません。その場合は、別途ご相談下さい。
3. 水銀灯1000W用投光器まで取付可能です。
4. アーム取付金具(MTB-LA19)はφ190～φ235まで、(MTB-LA24)はφ235～φ280まで取付可能です。
5. 取付バンド(MTB-BT308)はφ250まで取付可能です。
6. ステー取付バンド(MTB-BD17)はφ170～φ265まで、(MTB-BD23)はφ230～φ325まで取付可能です。

適合コンクリートポールは適合コンクリートポール一覧表 (NT84649) をご参照下さい。

投光器取付架台の取付方法は
取扱説明図(NT85339)をご参
照下さい。

適合投光器

200W ~400W	MT401A, MT402A MT403A, MT404A
700W ~1000W	MT1001A, MT1002A MT1003A, MT1004A

溶解亜鉛メッキ仕上

7	MTB-BD17	SAPH		1
6	MTB-SK2		L50X50	4本組 x1
5	MTB-BT308			1
4	MTB-C4	STKR	075X45	1
3	MTB-P1	SS	t4.5	2
2	MTB-A2K	STKR	075X45	2本組 x1
1	MTB-LA19			1
品番 部 品 名 材 質 備 考				数量

特記事項

形式 投光器取付架台
2灯用・堅牢形
MTB20K

福井
百瀬
赤澤

先方記号
47.2 Kg

器具重畳

電 圧(V)

適合ランフ

数

W · 数

3	MTB-
---	------

品番	部
----	---

P1	S
----	---

材	名
---	---

1.45	
------	--

考	備	資
---	---	---

2

数量