




ご注意

1. コンクリートポール先端より250mmは使用できません。
2. 安定器の長さの異なるものを同時に取付けることはできません。その場合は、別途ご相談下さい。
3. 水銀灯1000W用投光器まで取付可能です。
4. アーム取付金具(MTB-LA19)は $\phi 190 \sim \phi 235$ まで、(MTB-LA24)は $\phi 235 \sim \phi 280$ まで取付可能です。
5. 取付バンド(MTB-BT308)は $\phi 250$ まで取付可能です。
6. ステー取付バンド(MTB-BD17)は $\phi 170 \sim \phi 265$ まで、(MTB-BD23)は $\phi 230 \sim \phi 325$ まで取付可能です。
7. 1000W用投光器をご使用になる場合はコンクリートポール末口径220mmを使用して下さい。

適合コンクリートポールは適合コンクリートポール一覧表(NT84649)をご参照下さい。

投光器取付架台の取付方法は取扱説明図(NT85339)をご参照下さい。

適合投光器

200W ~400W	MT401A, MT402A MT403A, MT404A
700W ~1000W	MT1001A, MT1002A MT1003A, MT1004A

溶融亜鉛メッキ仕上

特記事項

形式 投光器取付架台
4灯用・堅牢形
MTB 40K

福井
百瀬
赤澤

先方記号 60.6 Kg
器具重量

電圧(V) 数 量
適合ランプ W・数

7	MTB-BD17	SAPH		1
6	MTB-SK2		L50X50	4本1組 X1
5	MTB-BT308			1
4	MTB-C4	STKR	75X45	1
3	MTB-P1	SS	t4.5	4
2	MTB-A4	STKR	75X45	2本1組 X1
1	MTB-LA19			1
品番	部品名	材質	備考	数量