




ご注意

1. コンクリートポール先端より250mmは使用できません。
2. 安定器の長さの異なるものを同時に取付けることはできません。その場合は、別途ご相談下さい。
3. 水銀灯1000W用投光器まで取付可能です。
4. アーム取付金具(MTB-LA19)はφ190～φ235まで、(MTB-LA24)はφ235～φ280まで取付可能です。
5. 取付バンド(MTB-BT308)はφ250まで取付可能です。
6. ステー取付バンド(MTB-BD17)はφ170～φ265まで、(MTB-BD23)はφ230～φ325まで取付可能です。
7. 1000W用投光器をご使用になる場合はコンクリートポール末口径220mmを使用して下さい。

適合コンクリートポールは適合コンクリートポール一覧表(NT84649)をご参照下さい。

投光器取付架台の取付方法は取扱説明図(NT85339)をご参照下さい。

適合投光器

200W ～400W	MT401A, MT402A MT403A, MT404A
700W ～1000W	MT1001A, MT1002A MT1003A, MT1004A

溶融亜鉛メッキ仕上

8	MTB-BD17	SAPH		1
7	MTB-SK2		L50×50	4本1組×1
6	MTB-SK1		L50×50	2本1組×1
5	MTB-BT308			1
4	MTB-C4	STKR	075×45	1
3	MTB-P1	SS	t4.5	4
2	MTB-A2K	STKR	075×45	2本1組×2
1	MTB-LA19			2

特記事項

形式 投光器取付架台
4灯用・堅牢形
MTB 41K

福井
百瀬
赤澤

76.2Kg

器具重量

電圧(V)

数量

適合ランプ

W・数

品番

部品名

材質

備考

数量