




ご注意

1. コンクリートポール先端より250mmは使用できません。
2. 安定器の長さの異なるものを同時に取付けることはできません。その場合は、別途ご相談下さい。
3. 水銀灯1000W用投光器まで取付可能です。
4. アーム取付金具(MTB-LA19)はφ190~φ235まで、(MTB-LA24)はφ235~φ280まで取付可能です。
5. 取付バンド(MTB-BT308)はφ250まで取付可能です。
6. ステー取付バンド(MTB-BD17)はφ170~φ265まで、(MTB-BD23)はφ230~φ325まで取付可能です。

適合コンクリートポールは適合コンクリートポール一覧表(NT84649)をご参照下さい。

投光器取付架台の取付方法は取扱説明図(NT85339)をご参照下さい。

適合投光器

200W ~400W	MT401A, MT402A MT403A, MT404A
700W ~1000W	MT1001A, MT1002A MT1003A, MT1004A

溶融亜鉛メッキ仕上

9	MTB-LA24			1
8	MTB-BD23	SAPH		1
7	MTB-SK2		L50X50	4本1組X1
6	MTB-SK1		L50X50	2本1組X2
5	MTB-BT308			2
4	MTB-C4	STKR	□75X45	2
3	MTB-P1	SS	t4.5	6
2	MTB-A2K	STKR	□75X45	2本1組X3
1	MTB-LA19			2
	部 品 名	材 質	備 考	数 量

特記事項

形式 投光器取付架台
6灯用・堅牢形
MTB 61K

福井
百瀬
赤澤

先方記号 電圧(V) 数 量
111.1Kg
器具重量 適合ランプ W・数 品番