




ご注意

1. コンクリートポール先端より250mmは使用できません。
2. 安定器の長さの異なるものを同時に取付けることはできません。その場合は、別途ご相談下さい。
3. 水銀灯1000W用投光器まで取付可能です。
4. アーム取付金具 (MTB-LA19) は $\phi 190 \sim \phi 235$ まで、(MTB-LA24) は $\phi 235 \sim \phi 280$ まで取付可能です。
5. 取付バンド (MTB-BT308) は $\phi 250$ まで取付可能です。
6. ステー取付バンド (MTB-BD17) は $\phi 170 \sim \phi 265$ まで、(MTB-BD23) は $\phi 230 \sim \phi 325$ まで取付可能です。

適合コンクリートポールは適合コンクリートポール一覧表 (NT84649) をご参照下さい。

投光器取付架台の取付方法は取扱説明図 (NT85339) をご参照下さい。

適合投光器

200W ~400W	MT401A, MT402A MT403A, MT404A
700W ~1000W	MT1001A, MT1002A MT1003A, MT1004A

溶融亜鉛メッキ仕上

9	MTB-LA24			2
8	MTB-BD23	SAPH		1
7	MTB-SK2		L50X50	4本1組
6	MTB-SK1		L50X50	2本1組
5	MTB-BT308			2
4	MTB-C4	STKR	75X45	2
3	MTB-P1	SS	t4.5	8
2	MTB-A2K	STKR	75X45	2本1組
1	MTB-LA19			2

特記事項

形式 投光器取付架台
8灯用・堅牢形
MTB 81K

福井
百瀬
赤澤

先方記号 電圧(V) 数 量
140.5 Kg

器具重量 適合ランプ W・数

品番

部品名

材質

備考

数量