





## △ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・天井面取付専用です。
- ・傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面との距離をあげてください。
- ・火災の原因となります。
- ・〔ミニハロゲン電球：50cm以上〕
- ・〔ハロゲン電球：120cm以上〕
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。



照射角度範囲



ビーム角 20°

ライティングダクト用

## 適合ランプ

JD110V65WNI  
JD110V90WNI  
JD110V65WN  
JD110V85WN

| 形 式      | 色                        |
|----------|--------------------------|
| YCD9001W | 白色羊ツヤ消(マンセル5Y9.3/0.5 近似) |
| YCD9001B | 黒色羊ツヤ消                   |

## 特記事項

|            |               |                 |         |              |        |         |          |     |            |
|------------|---------------|-----------------|---------|--------------|--------|---------|----------|-----|------------|
| 形式 スポットライト | YCD9001W<br>B | 福井<br>長谷川<br>横山 | 先方記号    | 100          | 電 圧(V) | 数 量     | 6 ソケット   | 磁 器 | E11        |
|            |               |                 | 0.98 Kg | ミニハロゲン<br>電球 | 上 記    | 5 前面ガラス | 透明ガラス    | 4.0 | 透明         |
| 器具質量       | 適合ランプ         | W・数             | 品番      | 部 品 名        | 材 質    | 備 考     | 4 反射板    | ALP | ダイクロイックミラー |
|            |               |                 |         |              |        |         | 3 本 体    | ADC | 色付記        |
|            |               |                 |         |              |        |         | 2 アーム    | ADC | 色付記        |
|            |               |                 |         |              |        |         | 1 ダクトプラグ | 樹脂  | 色付記        |