


■ 寸法図(てんつり)


(単位:mm)

●36~160型



●224・280型

(単位:mm)



■ オプション一覧(てんつり)


品名			容量・型名(相当馬力)		36型(1.3)~56型(2.3)	63型(2.5)	71型(2.8)~90型(3.3)	112型(4.0)~160型(6.0)	224型(8.0)	280型(10.0)
グリル	昇降グリルキット(注14)(注17)				BG-56NUP2 64,000円	BG-90NUP2 65,000円	BG-160NUP2 66,000円	—	—	—
	グリル用昇降用	ロングライフフィルター	防カビ交換用(注1)		F-56LPC1 4,300円	F-90LPC1 5,100円	F-160LPC1 6,500円	—	—	—
	ロングライフフィルター			背面用(注18)	—	—	—	—	F-M224LPC 21,000円	F-M280LPC 25,000円
下吸い込み用ボックス[内蔵組み込みキット] (吸い込みパネル+ロングライフフィルター付き)				—	—	—	—	—	B-M224PC 51,000円	B-M280PC 60,000円
フィルター	ボックス用(注2)(注3)	抗菌加工高性能フィルター(注4)(注16)	比色法65%		F-56MP-K1 26,600円	F-90MP-K1 30,300円	F-160MP-K1 36,300円	—	—	—
	フィルターボックス				B-56MP1 30,400円	B-90MP1 33,000円	B-160MP1 34,700円	—	—	—
	オイルガードフィルター(注5)(注6) (標準吸い込みグリル用)				F-56LPC-G 19,000円	F-90LPC-G 20,000円	F-160LPC-G 22,000円	—	—	—
	交換用フィルター(ろ材)				F-56LPC-GF(16枚入) 18,000円	F-90LPC-GF(16枚入) 21,000円	F-160LPC-GF(16枚入) 23,000円	—	—	—
	人感センサーキット(注15)				SOR-NEP 22,000円			—	—	—
補助	ドレンアップメカ(注7)(注12)				DUPC-63K2(抗菌剤採用) 47,500円	DUPC-160K2(抗菌剤採用) 54,100円	DU-M280PC1(揚程500mm) 60,000円			
	上配管セット(注8)				SSF-63K 5,500円	SSF-160K 7,700円	—	—	—	—
	ダクトアダプター(新鮮空気取入口、φ100)				PD-100 2,500円			—	—	—
	背面化粧シート(注13)				HKS-56K 15,700円	HKS-90K 17,400円	HKS-160K 20,600円	—	—	—
リモコン	多機能リモコン				PC-ARF4 25,000円 PC-ARFV3(音声ガイド付き) 30,000円			—	—	—
	アメリティリモコン				—	—	PC-AR1 17,000円			
	受光部キット(注9)				PC-ALHP2 14,000円 PC-ALUHP 12,000円			PC-ALHZ1 14,000円(ニュートラルホワイト)		
	昇降専用受光部キット(注9)				—			—		
	ワイヤレスリモコン(単方向)				PC-AWR 16,000円			—		
	昇降専用ワイヤレスリモコン				PC-LG3 2,200円			—		
鍵付リモコンケース(注10)				PC-CL4 13,200円			—			

- (注1)「ロングライフフィルター(防カビ)」は、室内ユニットに標準で内蔵しているフィルターの交換用です。
- (注2)「抗菌加工高性能フィルター」および「脱臭フィルター」使用時は、リモコンによる増速設定が必要です。「H急風」「増速機能」設定の詳細は「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
- (注3)「抗菌加工高性能フィルター」「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
- (注4)「脱臭フィルター」は特注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注5)「オイルガードフィルター」は、飲食店の客室など油飛沫の多い環境でご使用ください。油煙のこもる厨房や機械(切削)の油飛沫が多い工場での使用はできません。
- (注6)「オイルガードフィルター」は、油煙による室内ユニット内の汚れを減少させることが目的であり店内に発生する油煙を捕集するものではありません。また、定期的な点検[別売「交換用フィルター(ろ材)」の交換など]を必ず実施してください(室内ユニットの故障の原因となる場合があります)。
- (注7)「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります(上配管セット付属)。また、「ドレンアップメカ」取り付け時は、製品の後側を10mm下げた状態で取り付けしてください(36~160型のみ)。「ドレンアップメカ」取付面のみサービススペースを300mm以上確保し、施工をしてください。
- (注8)「上配管セット」は、冷媒配管を上配管接続に変更する部品です。ドレン配管は背面接続となります。
- (注9)「昇降専用受光部キット」および「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。なお「昇降専用受光部キット」は「昇降グリルキット」の台数と同数必要になります。
- (注10)「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付とする場合は、JISボックスを使用してください。
- (注11)各部品の併用使用可否は、「オプション部品組合せ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
- (注12)224・280型の室内ユニットに「ドレンアップメカ」を使用する場合には、露出する電源配線・ドレン配管を隠すための「隙間埋め化粧カバー(後ろ取付用・斜め後ろ取付用)」を特注対応しています。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注13)「背面化粧シート」は室内の背面のみにご使用ください。また「昇降グリルキット」用・「フィルターボックス」用は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
- (注14)「昇降グリルキット」と「ルームサーモ機能」の併用はできません。
- (注15)「人感センサーキット」の据え付け、設定に関する注意事項は、「てんかせ4方向センサー付き化粧パネル」(P.156-157)、「てんかせ1方向人感センサーキット」(P.176)をご参照ください。
- (注16)「脱臭フィルター」はタバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境(例:飲食店や喫茶店などの喫煙スペースの空調)での使用には適しません。
- (注17)「昇降グリルキット」を取り付けの際は、てんかせ4方向用昇降グリルなどと異なり、部品取付作業(付属の昇降グリルボックスやフレーム取り付けなど)が発生します。
- (注18)オプションの「ロングライフフィルター(背面用)」は室内ユニットに標準で内蔵しているフィルターと仕様異なります。

■ オプション構成図(てんつり)

(注)各種オプションの組み合わせにつきましては、P.198「オプション組み合わせ表(てんつり)」をご参照ください。

●36~160型




掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。


■ オプション構成図(てんつり)

(注)各種オプションの組み合わせにつきましては、下記「オプション組み合わせ表(てんつり)」をご参照ください。

●36～160型



●224・280型



■ オプション組み合わせ表(てんつり)

●36～160型

○:併用可 △:施工条件・施工位置制限有り ×:併用不可

品名	組み合わせ	グリル		フィルター				補助					リモコン	
		昇降用 グリル用 交換用	ロングライフ フィルター (交換用)	ボックス用 (抗菌高性能 65%)	脱臭	オイルガード 専用 フィルター (注3)	オイルガード	人感センサー キット	ドレン アップメカ セット 付属	上配管 セット	ダクトアダプター	背面化粧 シート	受光部 キット	昇降専用 受光部 キット
グリル	昇降グリルキット	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
フィルター	グリル用-昇降用	○	○(注2)	○(注2)	○(注2)	×	○	○	○	○	○	○	○	
	ボックス用	×	○(注2)	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	
	オイルガード専用	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	
補助	人感センサーキット	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○(注4)	○	
	ドレンアップメカ	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	上配管セット	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	
	ダクトアダプター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
リモコン	背面化粧シート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	受光部キット	○	○	○	○	○	○(注4)	○	○	○	○	○	×	
	昇降専用受光部キット	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	

(注1)「抗菌加工高性能フィルター」「脱臭フィルター」には、別売「フィルターボックス」が必要です。

(注2)必ず「ロングライフフィルター」と併用してご使用ください。なお「ロングライフフィルター」は室内ユニットの吸込グリルごと取り外し、「フィルターボックス」一次側(吸い込み側)に取り付けて使用します。

(注3)「オイルガードフィルター」は、標準グリル専用となります

(注4)人感センサーの設定には「多機能リモコン」が必要です。「受光部キット」から人感センサーの設定はできません。

●224・280型

●:併用可 ×:併用不可

品名	組み合わせ	背面用(注5)		フィルター		補助
		エアフィルター(標準)	ロングライフ	下吸い込みボックス[内蔵組み込みキット] (吸い込みパネル+ロングライフフィルター付き)		ドレンアップメカ
フィルター	背面用(注5)	×	×			●
	エアフィルター(標準)	×	×			●
補助	下吸い込みボックス[内蔵組み込みキット] (吸い込みパネル+ロングライフフィルター付き)	×	×			●
	ドレンアップメカ	●	●			●

(注5)「ロングライフフィルター」取り付け時は、室内ユニットに標準装着済みの「エアフィルター」を取り外してください。