




■ 寸法図(てんうめ)

(单位:mm)


●中静圧型 112~160型



・オプションの加湿器やフィルタボックスを使用する際は、各オプション寸法図に記載の据付要スペースを参照ください。



〔下面図(点検口1+2の場合)〕



・点検口は「点検口1+2」または「点検口3」のいずれかを製品下面に設けてください。

■ オプション一覧(てんうめ・高静圧／中静圧型)

タイプ				中静圧型	高静圧／中静圧型		高静圧		
品名				容量・型名(相当馬力)	22型(0.8)～40型(1.5)	45型(1.8)～56型(2.3)	63型(2.5)～90型(3.3)	112型(4.0)～160型(6.0)	224型(8.0)・280型(10.0)
フィルター (注4)	ロングライフフィルター(注1)(注2)(注3)			F-56LI1	F-90LI1	F-160LI1	F-280LI1		
	酵素フィルター(注1)(注2)(注3)(注19)			F-56LI-V	F-90LI-V	F-160LI-V	F-280LI-V		
	交換用フィルター(ろ材)			F-56LI-VR	F-90LI-VR	F-160LI-VR	F-280LI-VR		
	NEW 抗菌加工高性能フィルター (注1)(注2)(注3)(注21)	SEK 比色法65%相当 比色法90%相当	F-56MI-K2	F-90MI-K2	F-160MI-K2	F-280MI-K1			
			F-56HI-K2	F-90HI-K2	F-160HI-K2	F-280HI-K1			
フィルターボックス (注2)(注25)	ロングライフフィルター専用	両側面取出し	B-56LI2	B-90LI2	B-160LI2	B-280LI2			
	フィルター併用タイプ	両側面取出し	B-56MI2	B-90MI2	B-160MI2	B-280MI2			
		下面取出し	B-56MUI1	B-90MUI1	B-160MUI1	B-280MUI1			
補助 (注9) (注17)	人感センサーキット(注14)(注15)			SOR-NEZ					
	自然蒸発式加湿器(注5)(注6)(注7)(注8)(注18)			HUPI-56K1(1.1～1.5kg/h)	HUPI-90K1(1.8～2.1kg/h)	HUPI-160K1(3.0～3.4kg/h)	HUPI-280K(5.2・6.5kg/h)		
	膨張弁キット			EV-AP36H1	受注対応	—	—		
	冷媒検知警報器(R32システム専用)	NEW てんうめ・ビルトイン用 別置型	PDA-GPB				—		
			PDA-GPZ				—		
	NEW ねじ接合継手(注23)	22～63型 71～160型	NST-GP63(φ6.35, φ12.7) NST-GP160(φ9.52, φ15.88)				— —		
ダクト (注22)	吸い込み	角ダクトフランジ(注24)		PDF-56RK	PDF-90RK	PDF-160RK	PDF-280RK		
	吹き出し	角ダクトフランジ(注24)		PDF-56K1	PDF-90K1	PDF-160K1	PDF-280K		
		丸ダクトフランジ(フレキシブル接続用、φ200)		PDF-56B	PDF-90B	PDF-160B	—		
		吹き出しユニット(φ200) (注10)	ABS樹脂製 グリル	ホワイト	BPD-7WA×2	BPD-7WA×3	BPD-9WA×4	—	
				ブラック(注11)	BPD-7KA×2	BPD-7KA×3	BPD-9KA×4	—	
		フレキシブルダクト(φ200) (注16)	分ダクト 1m	FD-1A1×2	FD-1A1×3	FD-1A1×4	—		
			分ダクト 2m	FD-2A1×2	FD-2A1×3	FD-2A1×4	—		
			分ダクト 3m	FD-3A×2	FD-3A×3	FD-3A×4	—		
分ダクト 5m	FD-5A×2		FD-5A×3	FD-5A×4	—				
	フレキシブルダクト延長用ニップル(φ200)(注16)		FD-EA				—		
リモコン	NEW 多機能デザインリモコン			PC-ARFG4 PC-ARFG4(B)					
	コンパクトリモコン(注18)			PC-ARC					
	多機能リモコン			PC-ARF5 PC-ARFV4(音声ガイド付き)					
	多言語対応多機能リモコン(注18)			PC-ARFM 受注対応					
	受光部キット(別置きタイプ)(注12)(注20)			PC-ALHZ2(ニュートラルホワイト)					
	ワイヤレスリモコン(単方向)			PC-AWR					
鍵付リモコンケース(注13)			PC-KL5						

(注1) 本体に「フィルター」は、標準で内蔵していませんので、必ず別途「フィルター」を取り付けてください。
(熱交換器の目詰まりやドレン水の詰まりを起こし水漏れの原因となることがあります)。

(注2)「ロングライフフィルター」「酵素フィルター」を使用する場合には、別売「ロングライフフィルター専用フィルターボックス」または、フィルター併用タイプの別売「フィルターボックス(下面取出し)」が必要です。「ロングライフフィルター」「抗菌加工高性能フィルター」を併用する場合には、フィルター併用タイプの

別売「フィルターボックス」が必要です。「酵素フィルター」と他のフィルターとの併用はできません。
(注3)「フィルター」の分割化は特注対応しますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

(注4)「脱臭フィルター」は特注対応品です。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

(注5)「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量によって異なり、上表の()内に示す加湿量は「日中」図量時の値を示しています。

(注6)「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結のおそれがある場所には取り付けないでください。
(破損、水漏れの原因となります。)

(注7) 加湿器エレメントは3年毎(1,250時間×3年=3,750時間)に交換が必要となります(外的要因で交換周期が短くなる場合もあります)。交換用加湿エレメントは長期保管できないため、受注対応となります。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

(注8)「自然蒸発式加湿器」を使用する場合には、P.309の「各種加湿器 施工上の注意、定期点検のお願い」を必ずご確認ください。

(注9) 天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えられる場合は「高湿度対応ユニット」を特注対応していますので(160型以下が対象)、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。なお、極端に高温高湿度になりますと結露が抑えきれない場合があります。

(注10)「吹き出しユニット」は、吹き出しボックスと吹き出しグリルのセット品です。

(注11)「吹き出しユニット(ブラック)」は、品注社店号です。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

(注12)「受光部寸法」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。

(注13)「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込み取り付けとする場合は、JISボックスを使用してください。

(注14) リモコンは、「多機能(デザイン)リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンでは人感センサーの設定ができません。(多機能(デザイン)リモコンについての詳細はP.253~258をご参照ください)。

(注15) 親子リモコン(2リモコン)で使用する場合は、親子リモコンからのみ人感センサーの設定が可能です。
子リモコンからは設定はできません。

- ・リモコンからは設定はできません。
- ・リモコンレスには対応していません。・集中コントローラーから人感センサーの設定はできません。
- ・ルーターサーバー機能は使用できません。

(注16)「フレキシブルダクト」を延長する場合は、「フレキシブルダクト延長用ニップル」をご使用ください。

窓口までお問い合わせください。

(注18)「コンパクトリモコン」自然蒸発式加湿器」多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能が使用できません。

(注19)「酵素フィルター」は室内ユニットに装着して、一般空調用にご使用いただくものです。油霧・塵埃など特殊環境下でのご使用は避けてください。

(注20) 冷媒R32対応の安全装置が必要で受光部キットをご使用する場合、多機能デザインリモコンを親子リモコン設定にし、受光部キットを子リモコン設定にしてください。

(注22) 冷媒R32対応の安全装置が必要で異なる複数の部屋や間仕切りされている部屋へのダクト分岐施工する

場合は、各部屋（最大2部屋）に多機能デザインリモコンと冷媒検知警報器を設置してください。
 (注23) マーキングゲージが同梱されています。必ずマーキングゲージを使用して配管施工してください。

(注24)「吸い込み角ダクトフランチ」「吹き出し角ダクトフランチ」は室内ユニットに標準装備ですが、本体据付前にダクト施工を行う場合、別売品をご使用いただけます。

(注25) 吸込口方向を下面に変更する場合、「フィルターボックス」を取り付けることはできません。